



Ebavureuse et chanfreineuse, Type: EKF300



Données de commande

N° commande	078121 EKF300
GTIN	4250187507229
Classe d'article	07E

Description

Exécution:

Chanfreineuse compacte avec démarrage en douceur et protection thermique, pour arêtes droites, rayons intérieurs et extérieurs ainsi que des alésages à partir de Ø 22 mm. Le réglage fin permet un chanfreinage léger pour l'ébavurage et un chanfreinage large. Avec tête optimisée pour un effort de coupe réduit. Chanfrein à 30° – Largeur progressive 0 - 5 mm.

Livraison:

Avec fraises, **3 plaquettes en carbure**, collecteur de copeaux 084520, valise de transport.

Remarque(s):

Hauteur d'arête de pièce de min. 2 mm nécessaire pour le galet de guidage.

Description technique

Longueur	310 mm
Tension	230 V
Puissance absorbée	1500 W
Poids	4 kg

Vitesse de rotation max.	6000 min ⁻¹
Hauteur	295 mm
Référence fabricant	EKF300
Largeur	138 mm
Chanfrein	30°
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valise
Type de produit	Ebavureuses et chanfreineuses

Accessoires

Jeu de 3 plaquettes en carbure SHM 200 pour acier Type SHM200	078128 SHM200
Outil de fraisage 3 dents Type ZFR300	078133 ZFR300
Vis de rechange pour plaquette EKF Exécution SCREW	078127 SCREW