



Radio sans fil / secteur, Type: M18JSR



Données de commande

N° commande	073960 M18JSR
GTIN	4002395167753
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Radio de chantier robuste et étanche aux projections d'eau (IP54) pour utilisation sur secteur ou sur batterie.

- **Port USB pour la recharge d'appareils mobiles.**
- **Entrée AUX pour raccorder des lecteurs audio externes.**
- **Horloge numérique LCD, piles incluses.**
- **Fonctionnement avec les batteries 18 V de Milwaukee ou à une tension alternative de 220-240 V.**

Système audio hautes performances avec tuner AM / FM.

- **Deux haut-parleurs à membrane passive génèrent un son clair et puissant avec des basses saturées.**
- **Tuner digital avec 10 emplacements mémoire.**
- **Un design robuste protège la radio contre les projections d'eau et les poussières sur le chantier.**
- **Compartiment pour un rangement en toute sécurité d'un lecteur MP3.**

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble secteur, 2 batteries tampons, câble de raccordement AUX, sans batteries.

Description technique

Interface	Port USB
Référence fabricant	M18JSR-0
Hauteur	200 mm
Longueur	400 mm
Largeur	400 mm
Tension de la batterie	18 V
Poids	5 kg
Nombre de batteries incluses	0
Indice de protection IP	IP 54
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de produit	Radios

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC