



Poinçonneuse hydraulique sans fil avec matrices, Type: M18HKP-SET



Données de commande

N° commande	078252 M18HKP-SET
GTIN	4002395138920
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

La **poinçonneuse hydraulique sans fil 60 kN FORCE LOGIC™** permet de réaliser des trous jusqu'à Ø 100 mm dans l'acier de 3 mm ou l'acier inoxydable de 2,5 mm.

- **Avec filetage intérieur 3/4-16 UNF sur l'appareil.**
- **Le système à changement rapide avec mandrin sans outil permet de fixer le poinçon et la matrice séparément de l'outil.**
- **Compatible avec les accessoires du commerce.**
- **Ajustement aisé grâce à la matrice avec réticule.**

Livraison:

Chargeur M12-18C, valise de transport, 1 vis d'assemblage de chaque 11,1 mm (7/16-20 UNF) et 19 mm (3/4-16 UNF), système à changement rapide avec mandrin sans outil, poinçons et matrices: M16, M20, M25, M32, M40.

Remarque(s):

Emporte-pièces à filetage métrique adaptés 834000 et suiv. (pas réf. 12,5) ainsi que vis de serrage nécessaires 834070, voir le groupe de produits 83.

Description technique

Diamètre maximal	100 mm
Capacité de la batterie	2 Ah
Référence fabricant	M18HKP-201CA
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Prof. de poinçonnage max. dans l'acier	3 mm
Poids	2,3 kg
Emballage	Valise
Prof. de poinçonnage max. dans l'acier inoxydable	2,5 mm
Tension de la batterie	18 V
Force de poinçonnage	60 kN
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Poinçonneuse

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C