



Lampe frontale à LED pour l'industrie, Référence fabricant: ISEO3



Données de commande

N° commande	081477 ISEO3
GTIN	4029113560306
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Puissantes lampes frontales **industrielles** de haute qualité à LED, destinées à un usage professionnel.

- **Tête pivotante et fonction de focalisation progressive.**
- **Bandeau lavable et interchangeable.**

Lampe frontale très légère, simple d'emploi avec trois modes d'éclairage et **LED rouge supplémentaire antireflets avec fonction clignotante**. Protection contre les jets d'eau sous pression IP X6.

Remarque(s):

Le fabricant accorde sur les produits "i-Serie" une garantie de 24 mois uniquement en cas d'enregistrement en ligne. Se reporter à la page <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> pour une explication de la procédure d'enregistrement en ligne.

Indice de protection IP: IP X6

Indice de protection IP: IP X6

Flux lumineux niveau 1: 100 lm

Flux lumineux niveau 2: 15 lm

Durée d'éclairage niveau 1: 10 h

Durée d'éclairage niveau 2: 40 h

Advanced Focus System (AFS): oui

Description technique

Portée	30 - 100 m
Type de pile	Micro, AAA

Flux lumineux	15 - 100 lm
Advanced Focus System (AFS)	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Poids	105 g
Smart Light Technology (SLT)	oui
Trousse de ceinture fournie	oui
Référence fabricant	ISEO3
Nombre de piles incluses	3
Durée d'éclairage	10 - 40 h
Ø tête	29 mm
Rapid Focus	oui
Indice de protection IP	IP X6
Zone ATEX	aucune
Composition chimique	Alcaline-manganèse
rechargeable	non
Eclairage à intensité variable	non