



Lampe frontale à LED pour l'industrie, Référence fabricant: ISEO5R



Données de commande

N° commande	081477 ISEO5R
GTIN	4029113560504
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Puissantes lampes frontales **industrielles** de haute qualité à LED, destinées à un usage professionnel.

- **Tête pivotante et fonction de focalisation progressive.**
- **Bandeau lavable et interchangeable.**

Lampe frontale très légère, simple d'emploi avec trois modes d'éclairage et **LED rouge supplémentaire antireflets avec fonction clignotante**. Protection contre les jets d'eau sous pression IP X6.

Rechargeable. Avec batterie Li-Ion et chargeur USB.

Remarque(s):

Le fabricant accorde sur les produits "i-Serie" une garantie de 24 mois uniquement en cas d'enregistrement en ligne. Se reporter à la page <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> pour une explication de la procédure d'enregistrement en ligne.

Indice de protection IP: IP X6

Indice de protection IP: IP X6

Flux lumineux niveau 1: 180 lm

Flux lumineux niveau 2: 20 lm

Durée d'éclairage niveau 1: 5 h

Durée d'éclairage niveau 2: 20 h

Advanced Focus System (AFS): oui

Description technique

Flux lumineux	20 - 180 lm
---------------	-------------

Trousse de ceinture fournie	oui
Advanced Focus System (AFS)	oui
Poids	93 g
Capacité de la batterie	0,88 A·h
Tension de la batterie	3,7 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Durée d'éclairage	5 - 20 h
Portée	40 - 120 m
Référence fabricant	ISEO5R
Smart Light Technology (SLT)	oui
Ø tête	28 mm
Rapid Focus	oui
Indice de protection IP	IP X6
Zone ATEX	aucune
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Eclairage à intensité variable	oui