



Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 13 pièces, Type: 6



Données de commande

N° commande	630068 6
GTIN	4062406230173
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 9 pièces 631020 réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Rallonges: 2 pièces 632420 réf. 50; 150

Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4

Cliquet: 1 pièce 632090 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Matériau: Acier au chrome-vanadium

Hauteur: 47 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13 mm

Description technique

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans

Nombre de pièces	13
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	257 mm
Largeur	149 mm
Hauteur	47 mm
Surface	chromé
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632420 150
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631020 8
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631020 5,5
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633520 1/4
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631020 5
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631020 13
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631020 7
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632090 1/4
Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 630068	630324 630068
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631020 10
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631020 11
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632420 50
Boîte Type 2	630323 2
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631020 6
Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631020 4