



Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 43 pièces, Nombre de pièces: 43



Données de commande

N° commande	630038 43
GTIN	4062406230166
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M20.

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M18.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans 1/4 pouce: 11 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Douilles 12 pans 1/2 pouce: 13 pièces 642120 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce: 3 pièces 631720 réf. 3; 4; 5

Douilles tournevis 6 pans 1/2 pouce: 5 pièces 643220 réf. 6; 8; 10; 12; 14

Poignée transversale 1/4 pouce: 1 pièce similaire 633029

Poignée transversale 1/2 pouce: 1 pièce 641320 réf. 295

Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce 632840 réf. 1/4

Rallonges 1/4 pouce: 2 pièces 632420 réf. 50; 150

Rallonges 1/2 pouce: 2 pièces 641020 réf. 130; 255

Cardan 1/4 pouce: 1 pièce 633520 réf. 1/4

Cardan 1/2 pouce: 1 pièce 641620 réf. 1/2

Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632090 réf. 1/4

Cliquet 1/2 pouce: 1 pièce 640190 réf. 1/2

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	13-32 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Nombre de pièces	43
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-14 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	507 mm
Largeur	227 mm
Hauteur	62 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631020 4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631020 8
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633520 1/4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631020 13
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631020 6
Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 630038	630324 630038
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631020 7
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643220 12
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631020 5
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641020 255

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643220 8
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631020 11
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631020 4,5
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632420 150
Boîte Type 5	630323 5
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 4 mm	631720 4
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632090 1/4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631020 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631020 5,5
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641620 1/2
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643220 14
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643220 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643220 10
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640190 1/2
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 150	632840 150
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 5 mm	631720 5
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641020 130
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641320 295
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 3 mm	631720 3
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632420 50
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631020 9
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642120 16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642120 24
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642120 15
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642120 22
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642120 13

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642120 27
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642120 21
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642120 30
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642120 14
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642120 19
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642120 17
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642120 32
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642120 18