



## Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 17 pièces, Type: 6



### Données de commande

N° commande	630168 6
GTIN	4062406230180
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Poignées transversales: 1 pièce similaire 633029 réf. 116

Porte-douille à manche: 1 pièce 632840 réf. 150

Rallonges: 1 pièce 632420 réf. 150

Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4

Cliquet: 1 pièce 632090 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

### Description technique

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Nombre de pièces	17
Carré d'entraînement	1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	257 mm
Largeur	149 mm
Hauteur	47 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 150	632840 150
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631020 13
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631020 5,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631020 8
Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 630168	630324 630168
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631020 11
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631020 12
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632420 150
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631020 5
Boîte Type 2	630323 2
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631020 4
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632090 1/4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631020 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631020 4,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631020 10
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633520 1/4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631020 9
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631020 7