



Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 29 pièces, Type: 6



Données de commande

N° commande	630368 6
GTIN	4062406230203
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8

et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8.

Pour vis Phillips avec filetage M2 – M6 et pour vis à fente avec filetage M2,5 – M5.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631720 réf. 3; 4; 5; 6

Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces similaires 675200 réf. 1; 2; 3

Embouts, C 6,3, pour vis à fente: 3 pièces similaires 675250 réf. 4; 5,5; 8

Embout porte-outils: 1 pc. 676800 réf. 4/4

Poignées transversales: 1 pièce similaire 633029

Porte-douille à manche: 1 pièce 632840 réf. 150

Rallonges: 1 pièce 75 mm

1 pièce 632420 réf. 150

Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4

Cliquet: 1 pièce 632090 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Hauteur: 47 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-6 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Nombre de pièces	29
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	257 mm
Largeur	149 mm
Hauteur	47 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de lame 5,5 mm	675250 5,5
Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de lame 8 mm	675250 8
Adaptateur Type 4/4	676800 4/4
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632420 150
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631020 11
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675200 3/25

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631020 10
Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de lame 4 mm	675250 4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631020 8
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 150	632840 150
Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 630368	630324 630368
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631020 13
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 5 mm	631720 5
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 4 mm	631720 4
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632090 1/4
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 6 mm	631720 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631020 12
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631020 5
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633520 1/4
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675200 2/25
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631020 5,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631020 4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631020 6
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675200 1/25
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631020 4,5
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 3 mm	631720 3
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631020 7
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631020 9
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Boîte Type 2	630323 2