



Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 19 pièces, Type: 12



Données de commande

N° commande	633918 12
GTIN	4062406230753
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 12 pans.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M14.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 14 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Poignées transversales: 1 pièce 635720

Rallonges: 2 pièces 635420 réf. 75; 240

Cardans: 1 pièce 636220

Cliquet: 1 pièce 635090

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	8-22 mm
Nombre de pièces	19
Emballage	Coffret en plastique ABS

Longueur	357 mm
Largeur	174 mm
Hauteur	47 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635420 75
Boîte Type 3	630323 3
Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 633918	630324 633918
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636220 3/8
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm	635720 200
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type 3/8	635090 3/8