



Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 19 pièces, Type: 6



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 633918 6 |
| GTIN | 4062406230746 |
| Classe d'article | 62A |

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 6 pans 637220.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M14.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 14 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Poignées transversales: 1 pièce 635720

Rallonges: 2 pièces 635420 réf. 75; 240

Cardans: 1 pièce 636220

Cliquet: 1 pièce 635090

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

| | |
|--|----------------------|
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Carré d'entraînement | 3/8 pouce |
| Profil d'entraînement | Clé à douille 6 pans |
| Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans | 8-22 mm |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Nombre de pièces | 19 |
| Emballage | Coffret en plastique ABS |
| Longueur | 357 mm |
| Largeur | 174 mm |
| Hauteur | 47 mm |
| Type de produit | Clé à douilles |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm | 635720 200 |
| Cardan, 3/8 pouce Type 3/8 | 636220 3/8 |
| Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm | 635420 75 |
| Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type 3/8 | 635090 3/8 |
| Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 633918 | 630324 633918 |
| Boîte Type 3 | 630323 3 |