



## Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur, Type: 1/4



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 632090 1/4    |
| GTIN             | 4062406230739 |
| Classe d'article | 62A           |

### Description

#### Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche.

#### Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Nombre de dents: 36

### Description technique

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Carré d'entraînement | 1/4 pouce                |
| Norme                | DIN 3122                 |
| Norme                | DIN 3120                 |
| Longueur totale      | 125 mm                   |
| Nombre de dents      | 36                       |
| Angle de reprise     | 10 degré                 |
| Matériau             | Acier au chrome-vanadium |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Surface         | chromé   |
| Type de produit | Cliquets |