



Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 16 pièces, Type: 12



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 637718 12 |
| GTIN | 4062406230814 |
| Classe d'article | 62A |

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 12 pans 642120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M22.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 13 pièces réf. 10 ; 13 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 mm

2 rallonges: 641020 réf. 130; 255

1 cliquet: 640190

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

| | |
|---|------------------------|
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Nombre de pièces | 16 |
| Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans | 10-34 mm |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Emballage | Coffret en plastique ABS |
| Longueur | 407 mm |
| Largeur | 227 mm |
| Hauteur | 62 mm |
| Type de produit | Clé à douilles |

Accessoires

| | |
|---|---------------|
| Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2 | 640190 1/2 |
| Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm | 641020 255 |
| Boîte Type 4 | 630323 4 |
| Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm | 641020 130 |
| Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 637718 | 630324 637718 |