



Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur, Type: 3/8



Données de commande

N° commande	635090 3/8
GTIN	4062406230784
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Nombre de dents: 38

Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Norme	DIN 3120
Norme	DIN 3122
Longueur totale	195 mm
Nombre de dents	38
Angle de reprise	9,5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Type de produit

Cliquets