



Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 23 pièces, Type: 6



Données de commande

N° commande	637818 6
GTIN	4062406230821
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 6 pans 642120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M22.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 17 pièces réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Poignées transversales: 1 pièce 641320

Rallonges: 3 pièces 641020 réf. 75; 130; 255

Cardans: 1 pièce 641620

Cliquet: 1 pièce 640190

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Nombre de pièces	23
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	10-34 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans

Dim. ouvertures de clés	métrique
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	407 mm
Largeur	227 mm
Hauteur	62 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640190 1/2
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641320 295
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641020 130
Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 637818	630324 637818
Boîte Type 4	630323 4
Boîte Type 3	630323 3
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641020 75
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641620 1/2
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641020 255