



## Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 12 pièces, Type: 6



### Données de commande

N° commande	637668 6
GTIN	4062406230791
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M16.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Livraison:

Douilles 6 pans: 9 pièces 642220 réf. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 rallonges: 1 de chaque 641020 réf. 130; 255

1 cliquet: 640190

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Hauteur: 62 mm

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 10-24 mm

### Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Dim. ouvertures de clés	métrique
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	10-24 mm
Nombre de pièces	12
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	407 mm
Largeur	227 mm
Hauteur	62 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642220 24
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642220 18
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642220 13
Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 637668	630324 637668
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642220 10
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641020 255
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640190 1/2
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642220 21
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642220 22
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642220 19
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642220 16
Boîte Type 4	630323 4
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641020 130
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642220 17