



## Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 16 pièces, Type: 6



### Données de commande

N° commande	637718 6
GTIN	4062406230807
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 6 pans 642120.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M22.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Livraison:

Douilles: 13 pièces réf. 10 ; 13 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 mm

2 rallonges: 641020 réf. 130; 255

1 cliquet: 640190

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

### Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Nombre de pièces	16
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	10-34 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique

Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	407 mm
Largeur	227 mm
Hauteur	62 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641020 130
Mousse rigide prédécoupée pour assortiment 637718	630324 637718
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641020 255
Boîte Type 3	630323 3
Boîte Type 4	630323 4
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640190 1/2