



Mandrins porte-fraises Type ADB, BT 40 A = 100, Ø mandrin d1: 16mm



Données de commande

N° commande	303027 16
GTIN	4062406231057
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min⁻¹.
Type A.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Description technique

Clé spéciale adaptée 309840	16
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	16
Longueur de col cote A	100 mm
Ø ext. D	38 mm
Ø mandrin d ₁	16 mm
Ø serrage D ₁	16 mm
Support	BT 40 A = 100
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	JIS B6339

Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises