



Mandrins porte-fraises Type ADB, BT 40 A = 100, Ø mandrin d1: 22mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 303027 22 |
| GTIN | 4062406231064 |
| Classe d'article | 32A |

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min⁻¹. Type A.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Description technique

| | |
|--|---------------|
| Ø ext. D | 48 mm |
| Longueur de col cote A | 100 mm |
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 22 |
| Ø mandrin d ₁ | 22 mm |
| Clé spéciale adaptée 309840 | 22 |
| Ø serrage D ₁ | 22 mm |
| Support | BT 40 A = 100 |
| Norme | DIN 6357 |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |
| Forme | ADB |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises |