

Garant
**Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 11×D,
Système / Ø queue: GL/16**

Données de commande

N° commande	264870 GL/16
GTIN	4062406231415
Classe d'article	29E

Description
Exécution:

Queue renforcée au carbure.

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø queue} + \text{déport tête de coupe } L_3$.

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: GL

Longueur totale L: 204 mm

Plage non serrable S: 85 mm

Long. serrage recommandée: 64 mm

Jeu de vis de montage: 269026 1

Description technique

Plage non serrable S	85 mm
Long. serrage recommandée	64 mm
Système	GL
Jeu de vis de montage	269026 1
Longueur totale L	204 mm
Têtes de coupe interchangeables adaptées	264830; 264831

Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	11×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALESAGE PSC 63