

## Garant

### Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 8×D, Système / Ø queue: GL/16



#### Données de commande

N° commande	264866 GL/16
GTIN	4062406231408
Classe d'article	29E

#### Description

##### Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

##### Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + \text{déport tête de coupe } L_3$ .

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

#### Description technique

Plage non serrable S	74 mm
Long. serrage recommandée	64 mm
Système	GL
Jeu de vis de montage	269026 1
Longueur totale L	170 mm
Têtes de coupe interchangeables adaptées	264830; 264831
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALESAGE PSC 63

