

Garant

Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 8xD, Système / Ø queue: QC/20



Données de commande

N° commande	264890 QC/20
GTIN	4062406231170
Classe d'article	29E

Description

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3$.

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: QC

Longueur totale L: 200 mm

Plage non serrable S: 84 mm

Long. serrage recommandée: 80 mm

Jeu de vis de montage: 269026 1

Description technique

Long. serrage recommandée	80 mm
Système	QC
Plage non serrable S	84 mm
Jeu de vis de montage	269026 1
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208
Tuyau de raccordement haute pression	269207
Longueur totale L	200 mm

Têtes de coupe interchangeables adaptées	264834; 264835
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALESAGE PSC 63