

Garant

Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 11×D, Système / Ø queue: DM/50



Données de commande

N° commande	264934 DM/50
GTIN	4062406231378
Classe d'article	29E

Description

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3$.

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: DM

Longueur totale L: 660 mm

Déport H corps de base: 5 mm

Plage non serrable S: 239 mm

Long. serrage recommandée: 200 mm

Jeu de vis de montage: 269026 3

Description technique

Système	DM
Long. serrage recommandée	200 mm
Déport H corps de base	5 mm
Plage non serrable S	239 mm
Jeu de vis de montage	269026 3
Tuyau de raccordement haute pression	269207
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208

Longueur totale L	660 mm
Têtes de coupe interchangeables adaptées	264838; 264839
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	11×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALEPAGE PSC 63