

Garant
Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 8xD, Système / Ø queue: DM/50

Données de commande

N° commande	264930 DM/50
GTIN	4062406231347
Classe d'article	29E

Description
Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3$.

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: DM

Longueur totale L: 518 mm

Déport H corps de base: 5 mm

Plage non serrable S: 179 mm

Long. serrage recommandée: 200 mm

Jeu de vis de montage: 269026 3

Description technique

Plage non serrable S	179 mm
Déport H corps de base	5 mm
Long. serrage recommandée	200 mm
Système	DM
Jeu de vis de montage	269026 3
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208
Tuyau de raccordement haute pression	269207

Longueur totale L	518 mm
Têtes de coupe interchangeables adaptées	264838; 264839
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALESAGE PSC 63

Accessoires

Jeu de vis de fixation Type 3	269026 3
-------------------------------	----------