

Garant

Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 8xD, Système / Ø queue: QC/25



Données de commande

N° commande	264890 QC/25
GTIN	4062406231187
Classe d'article	29E

Description

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3.$

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: QC

Longueur totale L: 255 mm

Déport H corps de base: 2,5 mm

Plage non serrable S: 107 mm

Long. serrage recommandée: 100 mm

Jeu de vis de montage: 269026 1

Description technique

Déport H corps de base	2,5 mm
Plage non serrable S	107 mm
Long. serrage recommandée	100 mm
Système	QC
Jeu de vis de montage	269026 1
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208
Tuyau de raccordement haute pression	269207

Longueur totale L	255 mm
Têtes de coupe interchangeables adaptées	264834; 264835
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALESAGE PSC 63