

Garant**Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 8xD, Système / Ø queue: DM/60****Données de commande**

N° commande	264930 DM/60
GTIN	4062406231354
Classe d'article	29E

Description**Livraison:**

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3$.

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: DM

Longueur totale L: 628 mm

Déport H corps de base: 10 mm

Plage non serrable S: 230 mm

Long. serrage recommandée: 240 mm

Jeu de vis de montage: 269026 3

Description technique

Long. serrage recommandée	240 mm
Déport H corps de base	10 mm
Système	DM
Plage non serrable S	230 mm
Jeu de vis de montage	269026 3
Tuyau de raccordement haute pression	269207
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208

Longueur totale L	628 mm
Têtes de coupe interchangeables adaptées	264838; 264839
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALESAGE PSC 63