

## Garant

### Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 11×D, Système / Ø queue: QC/20



#### Données de commande

N° commande	264894 QC/20
GTIN	4062406231200
Classe d'article	29E

#### Description

**Exécution:**

Queue renforcée au carbure.

**Livraison:**

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

**Remarque(s):**

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3$ .

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: QC

Longueur totale L: 260 mm

Plage non serrable S: 119 mm

Long. serrage recommandée: 80 mm

Jeu de vis de montage: 269026 1

#### Description technique

Système	QC
Plage non serrable S	119 mm
Long. serrage recommandée	80 mm
Jeu de vis de montage	269026 1
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208
Tuyau de raccordement haute pression	269207

Longueur totale L	260 mm
Têtes de coupe interchangeables adaptées	264834; 264835
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	11×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALEPAGE PSC 63