

## Garant

### Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 11×D, Système / Ø queue: QC/25



#### Données de commande

N° commande	264894 QC/25
GTIN	4062406231316
Classe d'article	29E

#### Description

##### Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

##### Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3.$

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: QC

Longueur totale L: 330 mm

Déport H corps de base: 2,5 mm

Plage non serrable S: 125 mm

Long. serrage recommandée: 100 mm

Jeu de vis de montage: 269026 1

#### Description technique

Plage non serrable S	125 mm
Long. serrage recommandée	100 mm
Déport H corps de base	2,5 mm
Système	QC
Jeu de vis de montage	269026 1
Tuyau de raccordement haute pression	269207
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208

Longueur totale L	330 mm
Têtes de coupe interchangeables adaptées	264834; 264835
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	11×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALESAGE PSC 63