

Garant**Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 11×D,
Système / Ø queue: QC/32****Données de commande**

N° commande	264894 QC/32
GTIN	4062406231323
Classe d'article	29E

Description**Livraison:**

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3$.

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: QC

Longueur totale L: 416 mm

Déport H corps de base: 6 mm

Plage non serrable S: 151 mm

Long. serrage recommandée: 128 mm

Jeu de vis de montage: 269026 1

Description technique

Déport H corps de base	6 mm
Plage non serrable S	151 mm
Système	QC
Long. serrage recommandée	128 mm
Jeu de vis de montage	269026 1
Tuyau de raccordement haute pression	269207
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208

Longueur totale L	416 mm
Têtes de coupe interchangeables adaptées	264834; 264835
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	11×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALEPAGE PSC 63