

**Garant****Bloc porte-lames eco, Hauteur de queue h: 20mm****Données de commande**

N° commande	273894 20
GTIN	4062406231538
Classe d'article	21W

**Description****Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136.

**Description technique**

Hauteur de queue h	20 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	78 mm
Arrosage interne	oui
Pour hauteur de lame h <sub>5</sub>	32 mm
Bride de serrage	279840 2
Vis de blocage	279815 14
Type de produit	Blocs porte-lames

**Accessoires**

Vis de blocage Type 14	279815 14
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500