

Garant**Bloc porte-lames eco, Hauteur de queue h: 25mm****Données de commande**

N° commande	273894 25
GTIN	4062406352073
Classe d'article	21W

Description**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136.

Description technique

Hauteur de queue h	25 mm
Longueur totale L _{tot}	90 mm
Arrosage interne	oui
Pour hauteur de lame h ₅	32 mm
Bride de serrage	279840 2
Vis de blocage	279815 14
Type de produit	Blocs porte-lames

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis de blocage Type 14	279815 14
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500