

**Garant****Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, droite, Système / type: GL/11****Données de commande**

N° commande	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Classe d'article	29D

**Description****Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264866, 264870 et 264874.

**Remarque(s):**

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: GL

Connexion porte-outils / tourelle: 16 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SDUCR

Plaquette adaptée: DC.. 0702..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 20 mm

Déport  $L_3$ : 11 mm

**Description technique**

Longueur totale L	16 mm
-------------------	-------

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	20 mm
Vis pour plaquette	269028 38
Système	GL
Déport $L_3$	11 mm
Connexion porte-outils / tourelle	16 mm
Série	Master Mute
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDUCR
Angle d'attaque	93 degré
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 38	269028 38
------------------------------------	-----------