

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: GL/11****Données de commande**

N° commande	264831 GL/11
GTIN	4062406231484
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264866, 264870 et 264874.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: GL

Connexion porte-outils / tourelle: 16 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: SDUCL

Plaquette adaptée: DC.. 0702..

Angle d'attaque: 93 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 20 mm

Déport L_3 : 11 mm

Description technique

Déport L_3	11 mm
--------------	-------

Connexion porte-outils / tourelle	16 mm
Angle d'attaque	93 degré
Système	GL
Série	Master Mute
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDUCL
Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
Longueur totale L	16 mm
Vis pour plaquette	269028 38
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 38	269028 38
------------------------------------	-----------