

Garant**Jeu de forets courts HSS-E 113265, en coffret, TiAlN, Type: 1-10****Données de commande**

N° commande	113780 1-10
GTIN	4062406233112
Classe d'article	11B

Description**Exécution:**

Coffret composé de forets courts code art. 113265.

Alésages précis grâce à la **grande précision de concentricité** et au **profil de goujure spécial**.

Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 – 4xD) sur machines CN et automatiques.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Plage du foret: 1 - 10 mm

Nombre de forets: 19

Par incrément de: 0,5 mm

Description technique

Queue	Queue cylindrique
-------	-------------------

Nombre de forets	19
Par incrément de	0,5 mm
Plage du foret	1 - 10 mm
Nombre de dents Z	2
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 1897
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	75 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	65 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	60 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	8 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	40 m/min	K
CuZn	adaptée	50 m/min	N
Uni	adaptée		

Huile	adaptée
av. arrosage max.	adaptée

Accessoires

Foret court HSS-E Ø DC h8 6 mm	113265 6
Foret court HSS-E Ø DC h8 3 mm	113265 3
Foret court HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	113265 1,5
Foret court HSS-E Ø DC h8 1 mm	113265 1
Foret court HSS-E Ø DC h8 4 mm	113265 4
Foret court HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	113265 4,5
Foret court HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	113265 6,5
Foret court HSS-E Ø DC h8 9 mm	113265 9
Foret court HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	113265 7,5
Foret court HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	113265 2,5
Foret court HSS-E Ø DC h8 7 mm	113265 7
Foret court HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	113265 3,5
Foret court HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	113265 8,5
Foret court HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	113265 5,5
Foret court HSS-E Ø DC h8 5 mm	113265 5
Foret court HSS-E Ø DC h8 8 mm	113265 8
Foret court HSS-E Ø DC h8 10 mm	113265 10
Foret court HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	113265 9,5
Foret court HSS-E Ø DC h8 2 mm	113265 2