

**Garant****Dispositif de serrage compact, Portée A: 47mm****Données de commande**

N° commande	370143 47
GTIN	4062406233136
Classe d'article	31K

**Description****Avantage(s):**

- **Format compact, anti-salissures et anti-copeaux.**
- **La graduation de hauteur permet un pré réglage rapide de la hauteur de serrage.**
- **Patin d'appui monté de manière solidaire. Les adaptateurs de patin d'appui sont fixés à l'aide d'un insert magnétique.**
- **Montage aisé via le bras de serrage.**

**Matière(s):**

Corps et bras de serrage en acier pour traitement thermique.

**Livraison:**

Dispositif de serrage compact, tasseau en T pour largeur 14 mm et vis M12.

**Accessoire(s):**

Jeu de patins d'appui 370148.

**Description technique**

Hauteur serrage S	0 - 90 mm
Portée A	47 mm
Longueur L	95 mm

Largeur B	40 mm
Hauteur H	81 mm
Couple maximal	105 Nm
Force serrage max.	16 kN
Pour filetage M	M12
Type de produit	Garant dispositif de serrage Compact

## Accessoires

Socles-supports pour dispositifs de serrage compacts Hauteur H 80 mm	370146 80
Jeu de 3 patins d'appui Type 3	370148 3