



Perceuse pneumatique, Type: D2116RQ



Données de commande

N° commande	079051 D2116RQ
GTIN	7322590044060
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

Gamme de perceuses puissantes et très silencieuses de type revolver, présentant une puissance de perçage maximale de 13 mm dans l'acier. L'évacuation d'air par la poignée empêche le tourbillonnement des copeaux. Avec mandrin à serrage rapide. Avec inverseur pour fonctionnement **droite / gauche** (pour utilisation comme visseuse ou taraudeuse).

Livraison:

Avec **mandrin à serrage rapide**.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Quantité maximale d'air absorbé	600 l/min
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Poids	1 kg
Puissance de décharge	250 W
Niveau sonore	82 dB(A)

Vitesse de rotation max.	0 - 2400 min ⁻¹
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 10 mm
Référence fabricant	D2116RQ
Longueur	211 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Perceuse