



Filière 6g, M: M18



Données de commande

N° commande	140330 M18
GTIN	4062406233259
Classe d'article	12K

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue. \geq **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 2,5 mm

Ø ext.: 45 mm

Hauteur: 18 mm

Description technique

Hauteur	18 mm
Ø ext.	45 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	M18
Pas	2,5 mm

Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		