

**Filière 6g, M: M22****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 140330 M22 |
| GTIN | 4062406233273 |
| Classe d'article | 12K |

Description**Exécution:**

Filière fermée, préfendue. \geq **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 2,5 mm

Ø ext.: 55 mm

Hauteur: 22 mm

Description technique

| | |
|---------------------|-----------|
| Classe de tolérance | DIN 13 6g |
| Pas | 2,5 mm |
| Taille de filetage | M22 |
| Hauteur | 22 mm |
| Ø ext. | 55 mm |

| | |
|------------------|----------|
| Type de filetage | M |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Type d'outils | HSS |
| Norme | EN 22568 |
| Sens de la coupe | droite |
| Type de produit | Filière |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |