

**Filière HSS, MF: 22X1,5****Données de commande**

N° commande	141070 22X1,5
GTIN	4062406233549
Classe d'article	12K

**Description****Exécution:**

Filière fermée, préfondue; **entrée GUN des deux côtés.**

**Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,5 mm

Ø ext.: 55 mm

Hauteur: 16 mm

**Description technique**

Taille de filetage	M22x1,5
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Ø ext.	55 mm
Pas	1,5 mm
Hauteur	16 mm

Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		