

**Filière 6g, M: M30****Données de commande**

N° commande	140330 M30
GTIN	4062406233303
Classe d'article	12K

Description**Exécution:**

Filière fermée, préfondue. \geq **M3** avec entrée **GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 3,5 mm

Ø ext.: 65 mm

Hauteur: 25 mm

Description technique

Taille de filetage	M30
Hauteur	25 mm
Pas	3,5 mm
Ø ext.	65 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g

Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		