

**Filière, M: M5****Données de commande**

N° commande	140460 M5
GTIN	4062406233341
Classe d'article	12K

Description**Exécution:**

Filière fermée, préfendue. \geq **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées**, angle de coupe env. 15°.

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 0,8 mm

Ø ext.: 20 mm

Hauteur: 7 mm

Description technique

Taille de filetage	M5
Hauteur	7 mm
Ø ext.	20 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g

Pas	0,8 mm
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		