

Garant**Projecteur sans fil à LED, Type: 2000****Données de commande**

N° commande	081444 2000
GTIN	4062406232887
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

Projecteur sans fil à LED avec boîtier robuste en aluminium pour une utilisation quotidienne dans des environnements difficiles.

- **Modules à LED COB hautes performances.**
- **Intensité variable sur 5 niveaux de 10 à 100%.**
- **Surveillance pratique du niveau de batterie restant directement sur la lampe grâce à l'affichage à LED.**
- **Pied avec alésage intégré de 10 mm, pour montage sur des supports courants.**

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB et bloc d'alimentation.

Description technique

Zone ATEX	aucune
Type de batterie	Lithium-ion

Indice de protection IP	IP 67
Tension de la batterie	7,3 V
Durée d'éclairage	2 - 20 h
Ampoule	Module de LED
Hauteur totale	163 mm
Longueur totale	163 mm
Largeur totale	63 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	1
Capacité de la batterie	4 Ah
Poids	790 g
Flux lumineux	200 - 2000 lm
Type de produit	Projecteur

Accessoires

Pièces de rechange pour lampes sans fil Type 3	081434 3
Pièces de rechange pour lampes sans fil Type 4	081434 4
Batterie Li-ion Capacité de la batterie 4000 mAh	081431 4000
CHARGEUR USB Type CABLE	081455 CABLE
CHARGEUR USB Type CHARGER	081455 CHARGER
Lentille de rechange avec joint Type 1	081454 1