

Garant**Projecteur sans fil à LED, Type: 3000****Données de commande**

N° commande	081445 3000
GTIN	4062406232894
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

Projecteur sans fil à LED avec boîtier robuste en aluminium pour une utilisation quotidienne dans des environnements difficiles.

- **Modules à LED COB hautes performances.**
- **Intensité variable sur 5 niveaux de 10 à 100%.**
- **Surveillance pratique du niveau de batterie restant directement sur la lampe grâce à l'affichage à LED.**
- **Pied avec alésage intégré de 10 mm, pour montage sur des supports courants.**

Utilisation flexible. Fonctionnement sur batterie ou sur secteur.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur.

Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
------------------	-------------

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids	1720 g
Capacité de la batterie	4,4 Ah
Longueur totale	234 mm
Durée d'éclairage	1 - 14 h
Hauteur totale	233 mm
Flux lumineux	400 - 4000 lm
Nombre de batteries incluses	1
Ampoule	Module de LED
Indice de protection IP	IP 67
Largeur totale	88 mm
Tension de la batterie	11,1 V
Zone ATEX	aucune
Type de produit	Projecteur

Accessoires

Pièces de rechange pour lampes sans fil Type 7	081434 7
Pièces de rechange pour lampes sans fil Type 5	081434 5
Chargeurs Type CHARGER	081456 CHARGER
Batterie Li-ion Capacité de la batterie 4400 mAh	081431 4400
Lentille de rechange avec joint Type 2	081454 2
Pièces de rechange pour lampes sans fil Type 6	081434 6