

Garant**Lampe de travail sans fil à LED, Type: 500****Données de commande**

N° commande	081442 500
GTIN	4062406236113
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

Lampe de travail sans fil à LED compacte et robuste offrant de nombreuses possibilités d'utilisation. Surveillance pratique du niveau des piles directement sur la lampe grâce à l'affichage à LED.

- **Eclairage principal avec réglage progressif de l'intensité de 10 à 100%.**
- **Fonction d'éclairage ponctuel intégrée.**
- **Utilisation flexible grâce à la base magnétique pivotante à 180° et au crochet de suspension rabattable et pivotant.**

Station de charge compatible avec le système GARANT easyFix. Charge simple et accessible à tout moment.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C et bloc d'alimentation.

Remarque(s):

Pour le montage sur des panneaux perforés Easyfix, commander également la plaque de base 955820 réf. 2.

Description technique

Indice de protection IP	IP 65
Ampoule	Module de LED
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Largeur totale	47 mm
Tension de la batterie	3,7 V
Flux lumineux	50 - 500 lm
Durée d'éclairage	2 - 20 h
Capacité de la batterie	3 Ah
Poids	257 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Longueur totale	230 mm
Zone ATEX	aucune
Type de produit	Lampes de travail

Accessoires

CHARGEUR USB Type CABLE	081432 CABLE
Batterie Li-ion Capacité de la batterie 3000 mAh	081431 3000
CHARGEUR USB Type CHARGER	081432 CHARGER
Pièces de rechange pour lampes sans fil Type 2	081434 2
ChargeurEasy Fix Type 500	081453 500