


**Pinces à cintrer pour tubes en cuivre, Pour Ø ext. tuyau: 10mm****Données de commande**

N° commande	821310 10
GTIN	4062406237547
Classe d'article	82A

Description**Exécution:**

Angle de cintrage max.180° sur des rayons min. sans déformation du tube. Forme avec réglage en degrés.

Construction légère pour un travail sans effort. Poignée antidérapante.

Utilisation:

Pour le cintrage de tubes en cuivre doux. Etant donné que la pince peut également être utilisée au milieu du tube, il est possible de réaliser des contre-courbes dans toutes les directions sans transition ni joints.

Description technique

Pour Ø ext. tuyau	10 mm
Rayon de courbure (milieu tube)	30 mm
Angle de cintrage max.	180 degré
Type de produit	Cintreuses