



Micromètre avec disques de mesure rotatifs et broche fixe, Plage de mesure: 50-75mm



Données de commande

N° commande	423005 50-75
GTIN	4062406237776
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Avec disques de mesure trempés de grande surface. Col de cygne forgé et émaillé. Modèle avec broche fixe.

Utilisation:

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,8.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Parallélisme des surfaces de mesure	5 μ m
Ø disque de mesure	19,5 mm
Lecture	0,01 mm
Étalonnage	B2
Étalonnage	B1
Étalonnage	B2
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Ø broche	8 mm

Pas de broche	0,5 mm
Plage de mesure	50 - 75 mm
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100

Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 50 mm	421100 50
---	-----------