



## Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm



### Données de commande

N° commande	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Classe d'article	42B

### Description

#### Exécution:

#### Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.

Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.

Avec graduation de qualité.

**Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support.**

#### Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

### Description technique

Plage de mesure	0 - 25 mm
Etalonnage	B1
Lecture	0,01 mm
Ø tambour micrométrique	20,5 mm
Ø broche	6,5 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Norme	DIN 863
Limiteur de couple à friction	oui
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

### Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25