

**Micromètre, Plage de mesure: 25-50mm****Données de commande**

N° commande	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Classe d'article	42B

Description**Exécution:****Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.

Avec graduation de qualité.

Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support.

Livraison:

A partir de la réf. 25-50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Etalonnage	B2
Plage de mesure	25 - 50 mm
Ø tambour micrométrique	20,5 mm
Ø broche	6,5 mm
Norme	DIN 863
Limiteur de couple à friction	oui
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100

Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 25 mm	421100 25
---	-----------