

**Micromètre, Plage de mesure: 50-75mm****Données de commande**

N° commande	420430 50-75
GTIN	4062406237721
Classe d'article	42B

Description**Exécution:****Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.

Avec graduation de qualité.

Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Étalonnage	B2
Ø tambour micrométrique	20,5 mm
Lecture	0,01 mm
Ø broche	6,5 mm
Plage de mesure	50 - 75 mm
Norme	DIN 863
Limiteur de couple à friction	oui

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
Etalonnage DAkkS Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100

Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 50 mm	421100 50
---	-----------