

**Micromètre, Plage de mesure: 75-100mm****Données de commande**

N° commande	420430 75-100
GTIN	4062406237738
Classe d'article	42B

**Description****Exécution:****Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.

Avec graduation de qualité.

**Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support.**

**Livraison:**

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

**Description technique**

Plage de mesure	75 - 100 mm
Etalonnage	B2
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Lecture	0,01 mm
Ø tambour micrométrique	20,5 mm
Ø broche	6,5 mm
Norme	DIN 863
Limiteur de couple à friction	oui

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

### Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100

### Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 75 mm	421100 75
---	-----------